

Garant**ER felfogó anya High Speed, ER-hoz: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309595 11
GTIN	4069515040624
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anya bevonattal: a kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hatszöggel**, kulcsnyílás 17.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Menet	M14x0,75
Teljes hossz L	12 mm
Külső Ø D	19 mm
Max. meghúzási nyomaték	40 Nm

Adatlap

Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya