

**ER felfogó anya, ER-hoz: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309585 16
GTIN	4069515040570
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Hatszöggel, kulcsnyílás 25.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz.

Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Külső Ø D	28 mm
Teljes hossz L	18 mm
Menet	M22x1,5
Max. meghúzási nyomaték	80 Nm

Adatlap

Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya