

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E16R STFRCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Középtolódás L ₃	10 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	15,4 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500