

Garant**Mikro lapkatartó betét, $\varnothing d = 4 \text{ mm}$, $\varnothing DS: 16 \text{ mm}$** **Rendelési adatok**

Rendelés száma	270200 16
GTIN	4045197465634
Árucikk kategória	21V

Leírás**Alkatrész:**

279815 3 sz. szorítócsavar.

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Fej $\varnothing D_1$	18,6 mm
Befogási magasság L_2	14,8 mm
Teljes hossz L	75 mm
Felhasználási tartomány	Axiális külső beszúrás
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Sorozat	Micro
Belső befogási $\varnothing D$	4 mm
Terméknév attribútum	$\varnothing d = 4 \text{ mm}$
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögztőcsavar Típus 3

279815 3