

Garant**Szállító roller, Típus: CS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	915650 CS
GTIN	4069515040761
Árucikk kategória	9GZ

Leírás**Kivitel:**

Stabil roller a szerszámok és anyagok gyors és biztonságos üzemen belüli szállításához. A 3 keréknek köszönhetően nem borul, Ø 200 mm, nyom nélküli TPU futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony menetzajjal és szálfeltekeredés védelemmel. Csúszásmentes felületű a láb biztonságos helyzete érdekében. Lábfejjel és a csengővel, a kormánykerék rögzítése lakattal lehetséges. Markolat 2K Haptoprene bevonattal a maximális kényelem érdekében – nedves vagy olajos kézzel is. Praktikus rakodófelület bambuszlappal és levehető biztonsági kengyellel. Kétoldalas perforált fallal 9x9mm méretben, 37-es mm osztásban GARANT easyFix akasztók és tartók, valamint perforált falhoz való tartozékok rögzítéséhez. Egy fiókkal a rakodófelület alatt.

Opcionális tartozék:

Fiókelem 915660 sz.; L-BOXX® rögzítő 915663 sz.; lakat 085880 sz. 30 méret.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállító roller csak üzemen belüli szállításához. A közúti közlekedésben nem használható. **Csak sík ipari padlón használja.**

Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Adatlap

Súly	47 kg
Szélesség	700 mm
Rakodófelület teherbírása	50 kg
Magasság	988 mm
Kerék Ø	200 mm
Hossz	1510 mm
Fék	igen
Teherbírás	200 kg
Rakodófelület hossza	592 mm
Rakodófelület szélessége	697 mm
Rakodópolc anyaga	Bambusz
Kerék anyaga	nyom nélküli TPU futófelület
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Termék fajtája	Roller