

**LOCTITE****Csavarbiztosító, 250 ml, Gyártó jelölése: 270**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083303 270
GTIN	4058093009154
Árucikk kategória	04L

## Leírás

### Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

### Folyékony csavarbiztosító.

### Felhasználás:

**Alacsony szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Nagy szilárdságú, tartós csavarkötésekhez, folyékony.

### Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

## Műszaki leírás

Legkisebb leszakadási nyomaték	33 Nm
--------------------------------	-------

Gyártó jelölése	LOCTITE 270
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Max. M menetmérethez	M20
Úrtartalom	250 ml
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Alak	folyékony
Lobbanáspont	110 °C
Festék	zöld
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Maximális hézagméret	0,1 mm
Alkalmas anyagok	fém
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Üzemi szilárdság	3 óra
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	400 - 600 mPas
Szétszerelés	erős
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Terméknév attribútum	250 ml

Termék fajtája

Csavarbiztosító