

**Garant****Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	16 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	AH25R STFPCR/L16
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500