

Garant**Mikro kiesztergáló betét, belső jobbos, L1 = 10 mm, Ø Dmin: 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270212 1,5
GTIN	4045197466037
Árucikk kategória	211

Leírás**Felhasználás:**

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

Műszaki leírás

Legkisebb Ø D _{min}	1,5 mm
Szár Ø d	4 mm
Hegy-közép távolság L ₃	0,69 mm
Max. fogásmélység t _{max}	0,15 mm
Rádiusz R	0,1 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,015 mm/ford.
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,015 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ²	0,015 mm/ford.
Sorozat	Micro
Kinyúlási hossz L ₁	10 mm
Terméknév attribútum	L ₁ = 10 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		