

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	E10K STFRCR/L11
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Fejhossz L ₁	16 mm
Középtolódás L ₃	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	9,6 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500