

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Középtelődés L ₃	17 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	28 mm
Kés ISO kódja	AH25R STFPCR/L16
Lapkaméret	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Fejhossz L ₁	40 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5xD
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 8

269028 8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500