

Garant**Csapágy beszerelő szerszámkészlet golyóscsapágyakhoz L-Boxx®-ban,
Alkotóelemek száma: 37****Rendelési adatok**

Rendelés száma	884050 37
GTIN	4069515040914
Árucikk kategória	81G

Leírás**Kivitel:**

Szerelőkészlet csapágyak szereléséhez a tengelyek, csapágyházak vagy tömítőgyűrűk sérülése nélkül. Könnyű, mégis nagyon robusztus alumínium üthető hüvely 33 üthető gyűrűvel 26 – 110 mm csapágy külső Ø-höz ill. 10 – 50 mm belső Ø-höz. Szállítás ütéselnyelő puha kalapáccsal, stabil műanyag L-Boxx® rendszerkofferben.

Felhasználás:

(Gördülő) csapágyak gyors, pontos és biztonságos beépítése a csapágyra történő **egyenletes erőátvitelnek** köszönhetően. Perselyek, tömítőgyűrűk és szíjtárcsák beépítésére is alkalmas.

Tartalom:

37 darabos készlet 693330 sz. 136 méretű L-Boxx® műanyag rendszerkofferben.

3 üthető hüvely, 25; 40; 60 mm

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 10 mm (külső Ø 26; 30; 35 mm)

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 12 mm (külső Ø 28; 32; 37 mm)

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 15 mm (külső Ø 32; 35; 42 mm)

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 17 mm (külső Ø 35; 40; 47 mm)

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 20 mm (külső Ø 42; 47; 52 mm)

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 25 mm (külső Ø 47; 52; 62 mm)

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 30 mm (külső Ø 55; 62; 72 mm)

1 készlet beütő gyűrű belső Ø 35 mm (külső Ø 62; 72; 80 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső Ø 40 mm (külső Ø 68; 80; 90 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső Ø 45 mm (külső Ø 75; 85; 100 mm)
1 készlet beütő gyűrű belső Ø 50 mm (külső Ø 80; 90; 110 mm)
1 db 752500 sz. 40G mérethez hasonló kímélő kalapács visszaütés csillapítással, egy-egy gumi és műanyag betéttel.

Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája	Üthető hüvely