


**Garant**

**Kisméretű cserélhető váltólapka belső kiesztergáláshoz forgácstörő nélkül  
jobbos, HB720, Ø D<sub>min</sub>: 7,8mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270020 7,8
GTIN	4045197560100
Árucikk kategória	21I

**Műszaki leírás**

Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	7,8 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	1,3 mm
Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	4,65 mm
Lapkaméret Ø d	6 mm
Előtolás f	0,02 - 0,03 mm/ford,
Lapvastagság T	3,65 mm
Ékszög α	70 fok
Rádiusz R	0,2 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	0,15 - 0,5 mm
Bevonat	TiCN
Minőség	HB720
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		