



## Furatesztergakés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Szár négyszög: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	296325 12
GTIN	4045197518514
Árucikk kategória	22E

### Leírás

#### Kivitel:

**Keményfém** – Acélszárok 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles élekkel szállítunk. Az éleknek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

#### Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

#### Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

### Műszaki leírás

Min furat Ø-höz	21 mm
Szár négyszög	12 mm
Teljes hossz	180 mm
Szerszámanyag	P20/K25
Termék fajtája	Esztergakés

