

Garant**Furatkés HSS, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260923 12/11
GTIN	4045197653482
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	9 mm
Fejhossz L_1	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	AH12M STFPCR/L11
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	14 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5xD
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500