

**Garant**

**Kisméretű cserélhető váltólapka belső beszúráshoz, DIN 472 jobbos, HB720, Ø Dmin / horony szélessége m (H13): 8/1,1 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270110 8/1,1
GTIN	4045197560353
Árucikk kategória	211

**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,02 - 0,03 mm/ford,
Max. fogásmélység $t_{max}$	1 mm
Hegy-közép távolság $L_3$	4,8 mm
Lapvastagság T	3,6 mm
Legkisebb Ø $D_{min}$	8 mm
Beszúrási szélesség w	1,2 mm
Lapkaméret Ø d	6 mm
Horonyszélesség m (H13)	1,1 mm
Minőség	HB720
Horony szabvány szerint	DIN 472
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		