

Garant

**Kisméretű cserélhető váltólapka menetkészítéshez jobbos, HB720,
Emelkedés: 1,25mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270140 1,25
GTIN	4045197560537
Árucikk kategória	21I

Műszaki leírás

Lapkaméret \varnothing d	6 mm
Emelkedés	1,25 mm
Emelkedés szöge	2,5 fok
Lapvastagság T	3,8 mm
Legkisebb fogásvétel h_{\min}	0,72 mm
Menetcsúcs-homlok távolság Y	0,8 mm
Hegy-közép távolság L_3	4,44 mm
Vágások száma	5 - 9
Menetfajta	M/MF
Minőség	HB720
Profilszög	60 fok

Szabvány	DIN 13
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		