

Garant**Kisméretű cserélhető váltólapka belső másoláshoz jobbos, HB720, Ø Dmin: 11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270040 11
GTIN	4045197560155
Árucikk kategória	21I

Műszaki leírás

Legkisebb Ø D _{min}	11 mm
Lapvastagság T	4,1 mm
Ékszög α	43 fok
Hegy-közép távolság L ₃	6,7 mm
Előtolás f	0,02 - 0,03 mm/ford,
Lapkaméret Ø d	8 mm
Max. fogásmélység t _{max}	2,3 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,15 - 0,5 mm
Minőség	HB720
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		