

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260930 20/11
GTIN	
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A20R STLCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	22 mm
Váltólapka csavar	269022 4
Lapkaméret	11 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Középtolódás L ₃	11,2 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Szorítócsavar Típus 4

269022 4