

**Garant****kisméretű acél furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 12/6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Árucikk kategória	21V

## Leírás

### Kivitel:

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279815 10
Lapkaméret	06 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	12 mm
Teljes hossz L	80 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 10	279815 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500