

Garant**Mikro lapkatartó betét, $\varnothing d = 5 \text{ mm}$, $\varnothing DS: 20\text{mm}$** 

Rendelési adatok

Rendelés száma	270202 20
GTIN	4045197465689
Árucikk kategória	21V

Leírás

Alkatrész:

279815 3 sz. szorítócsavar.

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Fej $\varnothing D_1$	22 mm
Befogási magasság L_2	18,8 mm
Teljes hossz L	84 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Sorozat	Micro
Belső befogási $\varnothing D$	5 mm
Terméknév attribútum	$\varnothing d = 5 \text{ mm}$
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 3	279815 3
-----------------------	----------

