

**HOLEX****Esztergakés, széles Semleges, hasonló, mint a DIN 4976 (ISO 4), P20/K25,  
Szármagasság: 20mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 296605 20     |
| GTIN              | 4045197519511 |
| Árucikk kategória | 22E           |

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfém** – Acélszárak 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az élnek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vágóél szélesség | 12 mm       |
| Szármagasság h   | 20 mm       |
| Teljes hossz     | 125 mm      |
| Szárszélesség b  | 12 mm       |
| Szerszámanyag    | P20/K25     |
| Termék fajtája   | Esztergakés |

