

**Garant****kisméretű acél furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 12/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Árucikk kategória	21V

**Leírás****Kivitel:**

- Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
- Egyszerű váltólapka csere.

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	12 mm
Váltólapka csavar	279815 11
Lapkaméret	08 mm
Teljes hossz L	80 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,6 mm
Sorozat	Mini
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 11	279815 11
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500