


Garant

**Kisméretű cserélhető váltólapka menetkészítéshez jobbos, HB720,
Emelkedés: 1,75mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270140 1,75
GTIN	4045197560551
Árucikk kategória	21I

Műszaki leírás

Vágások száma	7 - 12
Lapkaméret $\varnothing d$	6 mm
Hegy-közép távolság L_3	4,8 mm
Legkisebb fogásvétel h_{min}	1,01 mm
Emelkedés szöge	3 fok
Emelkedés	1,75 mm
Lapvastagság T	3,8 mm
Menetcsúcs-homlok távolság Y	0,9 mm
Menetfajta	M/MF
Minőség	HB720
Profilszög	60 fok

Szabvány	DIN 13
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		