

Garant**Lapkatartó betét, Ø d = 6 mm, Ø DS: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270204 12
GTIN	4045197465696
Árucikk kategória	21V

Leírás**Alkatrész:**

279815 3 sz. szorítócsavar.

Műszaki leírás

Fej Ø D ₁	16 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Befogási magasság L ₂	10,8 mm
Teljes hossz L	70 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Belső befogási Ø D	6 mm
Terméknév attribútum	Ø d = 6 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögztítőcsavar Típus 3	279815 3
------------------------	----------