

**Garant**

**Kisméretű cserélhető váltólapka menetkészítéshez jobbos, HB720,  
Emelkedés: 2mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270140 2
GTIN	4045197560568
Árucikk kategória	21I

**Műszaki leírás**

Emelkedés	2 mm
Hegy-közép távolság $L_3$	6,47 mm
Vágások száma	7 - 12
Menetcsúcs-homlok távolság Y	1,1 mm
Emelkedés szöge	2,5 fok
Legkisebb fogásvétel $h_{min}$	1,15 mm
Lapvastagság T	4,2 mm
Lapkaméret $\varnothing d$	8 mm
Menetfajta	M/MF
Minőség	HB720
Profilszög	60 fok

Szabvány	DIN 13
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	60 m/min	K
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		