

**Garant****Lapkatartó betét, Ø d = 4 mm, Ø DS: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270200 10
GTIN	4045197465610
Árucikk kategória	21V

**Leírás****Alkatrész:**

279815 3 sz. szorítócsavar.

**Műszaki leírás**

Fej Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	8,8 mm
Teljes hossz L	65 mm
Belső befogási Ø D	4 mm
Terméknév attribútum	Ø d = 4 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét

**Tartozék**

Rögztítőcsavar Típus 3	279815 3
------------------------	----------