

Garant**Mini HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 42/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Árucikk kategória	21V

Leírás**Kivitel:**

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279815 11
Lapkaméret	08 mm
Fejhossz L ₁	42 mm
Teljes hossz L	110 mm
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Sorozat	Mini
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 11	279815 11
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10