



Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatornával, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 25 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302665 25
GTIN	4250122611202
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

A hűtőcsatorna O gyűrűvel zárható.

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 65 mm

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.: 25

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	25
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Befogási Ø D ₁	25 mm
Külső Ø D	65 mm
Befogó	BT 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2

Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 50 SK	308820 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308780 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50