

HOLEX**Beszúró esztergakés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7), P20/K25,
Szármagasság: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 297025 16 |
| GTIN | 4045197521279 |
| Árucikk kategória | 22E |

Leírás**Kivitel:**

Keményfém – Acélszárok 700 – 800 N/mm² szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az élleknél egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóél ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|------------------|-------------|
| Vágóél szélesség | 4 mm |
| Szármagasság h | 16 mm |
| Teljes hossz | 110 mm |
| Szárszélesség b | 10 mm |
| Szerszámananyag | P20/K25 |
| Termék fajtája | Esztergakés |

