

**HOLEX****Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4963, HSS E, Szár Ø: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297120 8
GTIN	4045197190635
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret **hegesztett**.

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.

**HSS/E** – Minden esztergagépen az egyedi- és sorozatgyártás területén. Ezek az esztergakések nagy forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek és töréssel szemben ellenállóak, nagy forgácsolási mélység, megszakított felület, vagy nagy szakítószilárdságú anyagok esetén is.

**Műszaki leírás**

Vágóél szélesség	2 mm
Max. beszúrási mélység $t_{max}$	4 mm
Min furat Ø-höz	16 mm
Szár Ø	8 mm
Teljes hossz	140 mm
Szerszámanyag	HSS E
Termék fajtája	Esztergakés