

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/11 mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260934 10/11 |
| GTIN | 4045197653529 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------|
| Középtolódás L ₃ | 7 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 7 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 13 mm |
| Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. |
| Fejhossz L ₁ | 22,8 mm |
| Kés ISO kódja | A10K STFCCR/L11 |
| Lapkaméret | 11 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 9 mm |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |