

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 20/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Középtolódás L <sub>3</sub>	13 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	36,6 mm
Kés ISO kódja	A20R STFCCR/L16
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500