

HOLEX**Beszúró esztergakés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7), P20/K25,
Szármagasság: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297025 20
GTIN	4045197521286
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém – Acélszárak 700 – 800 N/mm² szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az élnek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

Szármagasság h	20 mm
Vágóél szélesség	5 mm
Teljes hossz	125 mm
Szárszélesség b	12 mm
Szerszámanyag	P20/K25
Termék fajtája	Esztergakés

