

**LOCTITE****Felülettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 5970**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083331 5970
GTIN	4058093009062
Árucikk kategória	04L

## Leírás

### Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kenderet, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben. **A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradványok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

### Felhasználás:

Szilikon. Parafa- és papírtömítések helyett, vibrációnak ellenáll.

### Figyelem:

A felületeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

## Műszaki leírás

Üzemi szilárdság	12 óra
Gyártó jelölése	LOCTITE 5970
Kémiai alap	Alkoxi-szilikon

Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Műanyag
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 200 °C
Lobbanáspont	100 °C
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	olajálló
Alak	pasztózus
Legkisebb leszakadási nyomaték	7 Nm
Úrtartalom	50 ml
Felhasználási tartomány	Karimás kötés
Festék	fekete
Maximális hézagméret	0,25 mm
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Sűrűség	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Tömítőanyag