

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Fejhossz L ₁	26,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás L ₃	9 mm
Kés ISO kódja	A12L STFRCR/L11
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500