



Whistle-Notch mensesztőlapos befogó ADB alak, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 20 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302720 20
GTIN	4250122613299
Árucikk kategória	36E

Leírás

Kivitel:

Szorítócsavarral és ütközőcsavarral.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 63 mm

Külső Ø D: 52 mm

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.: 20

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Külső Ø D	52 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztólapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tőréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40