

**Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4963, HSS E, Szár Ø: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297120 12
GTIN	4045197190659
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Minden méret **hegesztett**.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.

HSS/E – Minden esztergagépen az egyedi- és sorozatgyártás területén. Ezek az esztergakések nagy forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek és töréssel szemben ellenállóak, nagy forgácsolási mélység, megszakított felület, vagy nagy szakítószilárdságú anyagok esetén is.

Műszaki leírás

Max. beszúrási mélység t_{max}	8 mm
Min furat Ø-höz	25 mm
Vágóél szélesség	3 mm
Szár Ø	12 mm
Teljes hossz	180 mm
Szerszámanyag	HSS E
Termék fajtája	Esztergakés