

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11 mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260934 16/11  |
| GTIN              | 4045197653543 |
| Árucikk kategória | 21T           |

## Műszaki leírás

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Középtolódás $L_3$                | 11 mm                  |
| Váltólapka csavar készlet         | 269028 7               |
| Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$   | 20 mm                  |
| Hozzávaló váltólapka              | TC.. 1102..            |
| Fejhossz $L_1$                    | 26,7 mm                |
| Lapkaméret                        | 11 mm                  |
| Kés ISO kódja                     | A16Q STFCCR/L11        |
| Teljes hossz $L$                  | 180 mm                 |
| Befogási magasság $L_2$           | 15 mm                  |
| Beállítási szög $\kappa$          | 90 fok                 |
| Szár Ø $D_s$                      | 16 mm                  |
| Szabvány                          | Gyári szabvány         |
| Felhasználás módja                | jobbos                 |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D                    |
| belső hűtés                       | igen                   |
| Felhasználás                      | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája                    | Furatkés               |

---

**Tartozék**

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8                                | 674248 TX8 |
| Váltólapka csavar készlet Típus 7   | 269028 7   |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |