

**Akkus excenter csiszoló akkumulátorral, Típus: M18FROS125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077319 M18FROS125
GTIN	4058546521233
Árucikk kategória	03L

Leírás**Kivitel:**

M18 FUEL™ akkus excenter csiszoló 2,5 mm-es pályával és 12.000 ford./perc fordulatszámmal, ami gyors és hatékony anyagleválasztási teljesítményt tesz lehetővé. A csiszoló szívás funkcióval, valamint jobb ergonómiával és tapadással rendelkezik.

Tartalom:

2x5,0 Ah Li-Ion akku, porzsák, elszívó adapter, bővítő adapter, 2x csiszolópapír.

Figyelem:

Hozzávaló 567745 sz. csiszolótárcsa 8 lyukasztással és 567802 sz. ABRANET.

Műszaki leírás

Rezgésszám	6000 - 12000 min ⁻¹
Csiszolótányér Ø	125 mm
Excentricitás	2,4 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	1,9 kg

Adatlap

Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Max. vibráció EN szerint	1,5 m/s ²
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Excenter csiszoló