

**Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4963, HSS E, Szár Ø: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297120 16
GTIN	4045197190666
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Minden méret **hegesztett**.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.

HSS/E – Minden esztergagépen az egyedi- és sorozatgyártás területén. Ezek az esztergakések nagy forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek és töréssel szemben ellenállóak, nagy forgácsolási mélység, megszakított felület, vagy nagy szakítószilárdságú anyagok esetén is.

Műszaki leírás

Vágóél szélesség	4 mm
Max. beszúrási mélység t_{max}	10 mm
Min furat Ø-höz	32 mm
Szár Ø	16 mm
Teljes hossz	210 mm
Szerszámanyag	HSS E
Termék fajtája	Esztergakés