

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Fejhossz L ₁	36,6 mm
Kés ISO kódja	A20R STFCLR/L16
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500