



## Menesztőlapos befogó ADB alak, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 8mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302660 8
GTIN	4250122615682
Árucikk kategória	36E

### Leírás

**Kivitel:**

Minden szár barnított.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

### Műszaki leírás

Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Külső Ø D	28 mm
Befogó	BT 50 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8