

HOLEX**Beszúró esztergakés balos, hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7), P20/K25,
Szármagasság: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297105 16
GTIN	4045197521323
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém – Acélszárok 700 – 800 N/mm² szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az élnek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

Műszaki leírás

Vágóél szélesség	4 mm
Szármagasság h	16 mm
Teljes hossz	110 mm
Szárszélesség b	10 mm
Szerszámanyag	P20/K25
Termék fajtája	Esztergakés

