

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka csavar	269013 2
Lapkaméret	16 mm
Közélpeltolódás L ₃	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	A32S STFCLR/L16
Fejhossz L ₁	34,6 mm
Alátétlapka	269005 7
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	30 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
Alátétlapka Típus 7	269005 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500