

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A40T STFRCR/L16
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Alátétlapka	269005 7
Alátétlapka csavar	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	37,5 mm
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	39 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Alátétlapka Típus 7	269005 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500