

**Menesztőlapos befogó ADB alak, BT 50 A = 160, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302670 20
GTIN	4250122615828
Árucikk kategória	36E

Leírás**Kivitel:**

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	52 mm
Befogó	BT 50 A = 160
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm	309900 20