



Menesztőlapos befogó ADB alak, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 20mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302660 20 |
| GTIN | 4250122615804 |
| Árucikk kategória | 36E |

Leírás

Kivitel:

Minden szár barnított.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 |
| Befogási Ø D ₁ | 20 mm |
| Külső Ø D | 52 mm |
| Befogó | BT 50 rövid |
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min ⁻¹ -nél |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztólapos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308760 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308790 50 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50 | 308785 50 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50 | 308765 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50 | 308795 50 |
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm | 309900 20 |