

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás $L_3$	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Fejhossz $L_1$	26,7 mm
Kés ISO kódja	A16Q STFPCR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság $L_2$	15 mm
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500