

**Garant****Beszúró betét, belső, balos, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1,5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270324 5,2/1,5
GTIN	4045197467010
Árucikk kategória	21I

## Leírás

### Felhasználás:

270200 – 270204 sz. lapkatartó betéthez.

## Műszaki leírás

Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	2,5 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	1 mm
Szár Ø d	5 mm
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Sorozat	Micro
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	20 mm
Terméknév attribútum	L <sub>1</sub> = 20 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P

Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
CuZn	alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		