

HOLEX**Weldon befogó, Forma AD, SK 30 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300050 12
GTIN	4045197674326
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	12 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12